

Trackball TB25




Die Bedienung einer Maus, also das Halten und Bewegen des Gerätes sowie das Drücken der Tasten, ist für viele Menschen mit motorischen Einschränkungen nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Als Alternative kann ein Trackball dienen, ein feststehendes Gerät mit einer Kugel, die eine intuitive und flüssige Bedienung erlaubt, weiterhin wird ein Verschieben des Mauszeigers bei der Tastenbedienung vermieden. Der Trackball TB25 hat eine Kugelgröße von 25 mm.

Alle Mausfunktionen (Linke / Rechte Maustaste, Doppelklick, Markierfunktion, Radfunktion) können auch bei eingeschränkter Feinmotorik oder Bewegung durchgeführt werden, Kontrollleuchten zeigen den jeweiligen Rastzustand der Tasten an. Für sehr feinfühliges Arbeiten wird die Mauszeigergeschwindigkeit mit der Taste $\frac{1}{2}$ deutlich reduziert.

Einfingerbedienung: sämtliche Mausfunktionen können mit nur einem Finger oder z.B. Mundzeigerstab ausgeführt werden!

Funktionen:

- L** Linke Maustaste
- R** Rechte Maustaste
- 2L** Doppelklick, durch einmaliges Drücken der Taste wird automatisch ein Doppelklick ausgelöst
- LH** Links Halten: Linke Maustaste mit Feststellfunktion. Wird die Taste einmal betätigt, so bleibt die linke Maustaste gedrückt um z.B. Texte zu markieren oder Objekte zu verschieben. Ein erneuter Tastendruck löst die Feststellung wieder.
- $\frac{1}{2}$ Wahl taste für sehr kleine Mauszeigergeschwindigkeit
-  Feststelltaste für Mousrad-Funktion. Nach einem Tastendruck ist die Rad-Funktion aktiviert, eine rote Kontrollleuchte zeigt den Zustand an. Eine Bewegung der Kugel hat dann die gleiche Wirkung wie das Rad bei einer Maus. (z.B. Rollen des Bildschirminhaltes oder vergrößern / verkleinern)



Die Kugel kann zur Reinigung des Gerätes entnommen werden, der Haltering lässt sich durch Drehen lösen.



Verschiedene Farbvarianten sind möglich. Standardfarben sind weiß RAL9010, schwarz und silber (Aluminium eloxiert)



Um den individuellen Einschränkungen und Bedienmöglichkeiten der Benutzer entgegenzukommen, gibt es mehrere Gehäusevarianten: der Trackball kann links, mittig oder rechts angeordnet sein, alle Geräte sind mit und ohne Handballenauflage erhältlich und in Ausführungen mit 6 oder 4 Tasten.

Das stabile und robuste Aluminiumgehäuse ist aus einem Block gefräst und pulverbeschichtet, die Tasten sind abriebfest graviert.

Das Gerät ist ausschließlich USB-kompatibel, es ist keine zusätzliche Treibersoftware notwendig.

Weitere Geräte sind mit Kugeln von 13, 16, 19, 38, 50 und 75 mm erhältlich.

Gerne stellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich verschiedene Geräte zur Erprobung zur Verfügung.

Maße:

Breite 105 mm Tiefe 84 mm, Höhe 34 mm (Trackball mit 6 Tasten)

Breite 105 mm Tiefe 66 mm, Höhe 34 mm (Trackball mit 4 Tasten)

Tastengröße: 18 mm

Ø Rollkugel: 25 mm